


Sväckroppsflödesmätare

Svävkroppsmätare i transparent PVC, sväckropp i PVDF, o-ringar i EPDM. Invändig lim.

Anslutningarna går även att få i PE resp PP.



Svävkropp utan magnet Art nr	Svävkropp med magnet Art nr	Mätområde (l/h)	d	G	L (mm)	L1 (mm)
	24 03 13	15-150	20	1"	170	176
24 01 11	24 02 10	60-600	32	1 ½"	350	356
24 01 16	24 02 15	100-1 000	32	1 ½"	350	356
24 01 18	24 02 18	150-1 500	40	2"	350	356
24 01 19	24 02 19	250-2 500	40	2"	350	356
24 01 20	24 02 20	200-2 000	50	2 ¼"	350	356
24 01 25	24 02 25	300-3 000	50	2 ¼"	350	356
24 01 30	24 02 30	600-6 000	63	2 ¾"	350	356
24 01 35	24 02 35	1 000-10 000	63	2 ¾"	350	356
24 01 40	24 02 41	1 500-15-000	75	3 ½"	350	356
24 01 45	24 02 45	2 500-25 000	75	3 ½"	350	356
24 01 51	24 02 50	5 000-50 000	75	3 ½"	350	356



PE-anslutning Art.nr	
24 02 70	d 20
24 02 71	d 25
24 02 72	d 32
24 02 73	d 40
24 02 74	d 50
24 02 75	d 63
24 02 76	d 75

Art.nr	
24 02 57	Gränslägeskontakt (Bistabil)



Kopplingsbeskrivning max.kontakt

Kontakten öppnar sig vid underskridande av gränsvärdet och sluter sig vid överskridande av gränsvärdet.

U max = 250V

P max = 5 W/10A

I max = 0,5 A

